


Mikroszűrő MS4N-LFM-1/4-ARM-Z

Cikkszám: 531813

FESTO

0,01 µm-es szűrő, műanyag csésze műanyag védőkosárral, kézi kondenzátum leeresztés, átáramlási irány jobbról balra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	0.01 µm
Szűrő hatásfok	99.9999 %
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Konstruktív felépítés	Szálas szűrő
Max.kondenzátum mennyiség	19 ml
1 bemeneti nyomás	0 ... 14 bar
Normál névleges átáramlás	120 l/min
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 1 µm
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	1.7.2 DIN ISO 8573-1 szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Maradék olaj tartalom	0.01 mg/m ³
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	190 g
Felfogási mód	tartozékokkal választható/egyéb Vezeték beépítés
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/4-18
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/4-18
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, szűrő	bórszilikát szál
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	PC