


# Mikroszűrő MS6N-LFM-3/8-AUV-Z

Cikkszám: 531883

FESTO

0,01 µm-es szűrő, fém csésze, teljesen automatikus kondenzátum leeresztés, áramlás iránya jobbról balra.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	0.01 µm
Szűrő hatásfok	99.9999 %
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstruktív felépítés	Szálas szűrő
Max.kondenzátum mennyiség	38 cm <sup>3</sup>
1 bemeneti nyomás	2 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás	430 l/min
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 1 µm
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	1.7.2 DIN ISO 8573-1 szerint
Közeg hőmérséklet	5 ... 60 °C
Maradék olaj tartalom	0.01 mg/m <sup>3</sup>
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Gyártmány súlya	820 g
Felfogási mód	tartozékokkal választható/egyéb Vezeték beépítés
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT3/8-18
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT3/8-18
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, szűrő	bórszilikát szál
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	Alumínium ötvözet