

# Aktívszenes szűrő MS6N-LFX-1/2-U-Z

Cikkszám: 531930

FESTO

Fém csésze, átáramlás iránya jobbról balra.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstruktív felépítés	Aktív szén szűrő
Csészevédő	Fém védőkosár
1 bemeneti nyomás	0 ... 20 bar
Normál névleges átáramlás	1,200 l/min
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 0,01 µm
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	1.7.1 DIN ISO 8573-1 szerint
Közeg hőmérséklet	5 ... 30 °C
Maradék olaj tartalom	0.003 mg/m3
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	820 g
Felfogási mód	tartozékokkal választható/egyéb Vezeték beépítés
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/2-14
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/2-14
Anyag információ, szűrő	Aktív szén
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	Alumínium ötvözet