

# Leágazó modul MS4N-FRM-1/8-Z

Cikkszám: 531952

FESTO

Átáramlás iránya jobbról balra.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Elágazó modul
Üzemi nyomás	0 ... 14 bar
Normál névleges átáramlás 1->2 fő áramlásirányban	1,800 l/min
Normál névleges átáramlás kimenet felfelé	1,600 l/min
Normál névleges átáramlás kimenet lefelé	1,700 l/min
Üzemi közeg	sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	165 g
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/8-27
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/8-27
Pneumatikus csatlakozás 3	NPT1/4-18
Pneumatikus csatlakozás 4	NPT1/4-18
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény