

Leágazó modul MS6N-FRM-1/4-Y-Z

Cikkszám: 531974

FESTO

nyomáskapcsolóval kijelző nélkül, átáramlás iránya jobbról balra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Elágazó modul
Üzemi nyomás	0 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás 1->2 fő áramlásirányban	3,300 l/min
Normál névleges átáramlás kimenet felfelé	6,570 l/min
Normál névleges átáramlás kimenet lefelé	6,800 l/min
Üzemi közeg	sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	778 g
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/4-18
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/4-18
Pneumatikus csatlakozás 3	NPT1/2-14
Pneumatikus csatlakozás 4	NPT1/2-14
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény