


# Checkbox CHB-C-P

Cikkszám: 532270

FESTO

Kompakt kivitel



## Adatlap

Jellemző	Érték
Max. alkatrész átmérő	25 mm
Számlálási funkció	igen
Védettség	IP64
Csatlakozás az encoderhez	RS 485 specifikáció szerint
Szélesség	60 mm
Magasság	260 mm
Hossz	150 mm
Max. alkatrész hossz	A szalag sebességétől és a megkívánt felbontástól függ.
Min. alkatrész átmérő	0.5 mm
Min. alkatrész hossz	1 mm
Kimenetek	Jó alkatrész, megfelelő irányban Jó alkatrész, rossz irányban Helytelen alkatrész Konveyor vezérlés Szalagvezérlés/üzemkész "Figyelem" státusz üzenet Hiba kimenet Az előre beállított számláló értéket elérte PLC_Power
Bemenetek	Torlódás érzékelő 1 Torlódás érzékelő 2 Camera - Enable Külső hiba Counter Reset Külső indítás Külső érzékelő Billentyűzár Type Select 0 Type Select 1 Külső teach-in
Különböző orientációk max. száma típus tárolók szerint	8
Típus memóriák max. száma	4
Mennyiség előválasztó	CheckKon szoftver
Számlálási tartomány	1 - 2 Mrd.
Biztosító, belső	8 A olvadó biztosító
A kimenetek elektromos korlátozása	700 mA
Max. összárám a PLC csatlakozón	1 A
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Áramfelvétel terheletlen kimeneteknél	750 mA
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 15 %
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Környezeti feltételek	száraz Külső idegen fény hatásának árnyékolása. lehetőleg tiszta környezeti levegő

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Felbontás, kamera	6/100 mm
Megvilágítási idő	128 ... 1,024 $\mu$ s
Diagnózis interfész	RS232 interfész 115 Kbaud aljzat M12x1 4 sarkú