

# Membrános légszárító MS6N-LDM-1/4-RD-P2


Cikkszám: 532280

FESTO

Csökkentett nyomás harmatpont, fém csésze, átáramlási irány balról jobbra.

Kifutó típus. 2006-ig szállítható

Figyelem: a készülék tartós kifogástalan működéséhez az üzemi levegőt 0,01µm-es finomszűrővel (maradó részecske méret < 0,1µm, maradó olajtartalom < 0,1 mg/m<sup>3</sup>) feltétlenül szűrni kell/!



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstruktív felépítés	Membrános szárító
Csészevédő	fém csészeként beépítve
1 bemeneti nyomás	3 ... 8,5 bar
Normál névleges átáramlás	400 l/min
Üzemi közeg	Levegőminőségi osztály: 1:7:1 ISO 8573-1 szerint
Nyomás alatti harmatpont csökkenés	13 °C
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 55 °C
Közeg hőmérséklet	5 ... 55 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 55 °C
Gyártmány súlya	1,410 g
Felfogási mód	választható: Vezeték beépítés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/4-18
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/4-18
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	Alumínium ötvözet