

# lengőfej SGS-1/2-20

Cikkszám: 532697

FESTO

hatlapú anyával, gömbcsapágyazású lengő henger felfogáshoz  
(dugattyúrúd oldali), DIN ISO 8139 szerint.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	1/2-20 UNF-2B
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 150 °C
Gyártmány súlya	129 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of outer ring	Sárgaréz
Material housing	Acél, ónozott
Material of inner ring	Acél
Material nut	Acél, ónozott