

Flexibilis csatlakozó FK-10-32

Cikkszám: 532703

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	10
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Terméksúly	15 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Persely alapanyaga	Acél horganyzott
Ház alapanyaga	Acél horganyzott
Gömbcsap alapanyaga	Edzett acél
Íves alátét alapanyaga	Edzett acél
Anyacsavar alapanyaga	Acél horganyzott