



Finomszűrő LFMB-D-MINI-DA

Cikkszám: 532811

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	D
Méret	Mini
Szerkezeti felépítés	Szálas szűrő
Szűrőfinomság	1 μm
Kondenzátum leeresztő	Kézzel forgatható
Üzemi nyomás	1 bar...16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint Inert gázok
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [5:7:3] szerint Inert gázok
Szűrőhatékonyság	99.99 %
Max. kondenzátummennyiség	22 cm ³
Tartályvédelem	Fém védőkosár
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	1.5 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Maradék olajtartalom	0.5 mg/m ³
Differenciálynomás jelző	Optikai kijelző
Rögzítés módja	választhatóan: Vezetékbeszerelés tartozékkal
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
1. pneumatikus csatlakozás	Csatlakozólap
2. pneumatikus csatlakozó	Csatlakozólap
Ház alanyaga	Cink-présöntvény
Szűrő alanyaga	Boroszilikát rost
Tartály alanyaga	PC
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis

Jellemző	Érték
Terméksúly	283 g