

finomszűrő LFMB-D-MAXI-DA-A

Cikkszám: 532816

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

FRB menetes csapos menetes csatlakozó lap nélkül. 1 µm-es szűrővel, védőkosárral, differenciál nyomás kijelzéssel, automatikus kondenzátum leeresztéssel.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	D
Konstruktív felépítés	Szálas szűrő
Szűrő finomság	1 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Üzemi nyomás	2 ... 12 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő az ISO 8573-1:2010 [5:7:3] értelmében Nemesgázok
Szűrő hatásfok	99.99 %
Max.kondenzátum mennyiség	80 cm ³
Csészevédő	Fém védőkosár
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	1.5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Maradék olaj tartalom	0.5 mg/m ³
Differenciál nyomás jelző	Optikai kijelző
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Pneumatikus csatlakozás 1	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 2	Csatlakozólap
Material housing	Horgany présöntvény
Material filter	bórszilikát szál
Material bowl	PC
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Gyártmány súlya	1,021 g