

finomszűrő LFMB-3/4-D-MAXI-DA-A

Cikkszám: 532835

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

1 µm-es szűrőpatron, fém védőkosárral, differenciál nyomás kijelzéssel, automatikus kondenzátum leeresztés.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Sorozat | D |
| Méret | Mini |
| Konstruktív felépítés | Szálas szűrő |
| Szűrő finomság | 1 µm |
| Kondenzátum leeresztő | teljesen automatikus |
| Üzemi nyomás | 2 ... 12 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő az ISO 8573-1:2010 [5:7:3] értelmében Nemesgázok |
| Max. normál átfolyás a levegőtisztasági osztályhoz | 2,220 l/min |
| Min. normál átfolyás a levegőtisztasági osztályhoz | 750 l/min |
| Szűrő hatásfok | 99.99 % |
| Max.kondenzátum mennyiség | 80 cm ³ |
| Csészevédő | Fém védőkosár |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeg hőmérséklet | 1.5 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Maradék olaj tartalom | 0.5 mg/m ³ |
| Differenciál nyomás jelző | Optikai kijelző |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G3/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G3/4 |
| Material housing | Horgany présöntvény |
| Material filter | bórszilikát szál |
| Material bowl | PC |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Gyártmány súlya | 1,340 g |