


# Finomszűrő kombináció LFMBA-1/8-D-MINI-DA-A

Cikkszám: 532873

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Szűrőfinomság	0.01 l <sub>m</sub>
Szűrőhatékonyság	99.9999 %
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Szerkezeti felépítés	Szálas szűrő
Max. kondenzátummennyiség	22 ml
Tartályvédelem	Fém védőkosár
Üzemi nyomás	1.5 bar...12 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint Inert gázok
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:7:2] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	1.5 °C...60 °C
Maradék olajtartalom	0.01 mg/m <sup>3</sup>
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	651 g
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés tartozékkal
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szűrő alapanyaga	Boroszilikát rost
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Tartály alapanyaga	PC