

mikroszűrő patron MS6-LFM-A

Cikkszám: 532909

FESTO

MS sorozathoz. Szűrő finomság 0,01µm.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
A következő szabványon alapul:	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Sorozat	MS
Szűrő finomság	0.01 µm
Max. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	900 l/min
Min. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	135 l/min
Üzemi közeg	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Nemesgázok
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Fractional efficiency (0.1 - 0.5 µm)	99.995 %
MPPS	0.05 µm
MPPS filter efficiency	99.95 %
Maradék olaj tartalom	0.01 mg/m ³