


motor karima EAMF-A-64A/C-80G

Cikkszám: 533139

FESTO

léptető motoros elektromechanikus hajtóműhöz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Interfész kód, motor In	80G
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	64A 64C
Anyag megjegyzés	RoHS konform