


L-csatlakozó QBML-1/8-1/8-U-M

Cikkszám: 533232

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Méret | Standard |
| Névleges szélesség | 0,098 " " |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon | Bevonat |
| Kialakítás | L forma |
| Kötegméret | 10 |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya | 13.775 psi...145 psi |
| Tengeri besorolás | lásd a tanúsítványt |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Környezeti hőmérséklet | 0 °C...60 °C |
| Terméksúly | 204 oz |
| Rögzítés módja | SW10 hatszögletű fejescsavar |
| 1. pneumatikus csatlakozás | R1/8 külső menet |
| 2. pneumatikus csatlakozó | 1/8 " külső Ø-jű tömlőhöz |
| Környezeti hőmérséklet - Fahrenheit | 32 °F...140 °F |
| Oldógyűrű színe | szürke |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Ház alapanyaga | PBT |
| Menettömítés alapanyaga | NBR |
| Oldógyűrű alapanyaga | POM |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga | erősen ötvöztött rozsdamentes acél |