

t dugaszoló csavarzat QBT-1/4-1/4-U-M

Cikkszám: 533257

FESTO

360°-ban elfordítható, külső menet külső hatlappal.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 0.177 " |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen | Bevonat |
| Konstrukció | T alak |
| Csomagolási egység | 5 |
| Operating pressure for entire temperature range | 0.095 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | 0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | 13.775 ... 145 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 0.794 oz |
| Felfogási mód | External hex A/F 14 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | Külső menet: R1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 1/4" külső átmérőjű csőhöz |
| Ambient temperature Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| A kioldó gyűrű színe | szürke |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | PBT |
| Material of threaded seal | NBR |
| Material release ring | POM |
| Material of tube retaining claw | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |