

műanyag spiráltömlő PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

Cikkszám: 533464

FESTO

nagyon rugalmas, szövet erősítésű, a legmesszebb menőig hidrolízis álló.



Adatlap

Jellemző	Érték
Működési hossz	4.8 m
Külső átmérő	9.5 mm
Blokk hossza	1.165 m
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	50 mm
Belső átmérő	6.4 mm
Tekerics átmérő	42 mm
Menetszám	50
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 15 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 60 °C
Gyártmány súlya	340 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	Külső menet: G1/4
Szín	kék
Shore keménység	A 87 +/-3
Material of connecting thread	Sárgaréz nikkelezett
Material buckling protection	POM
Material tubing	TPE-U(PU)