

# hollandi anya MCK-PK-3-KD

Cikkszám: 533672

FESTO

fém kivitel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Belső menet: M6x0,75
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.2 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 174 psi
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Pneumatikus csatlakozás 1	4 mm külső átmérőjű csőhöz 3 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával
Material of union nut	Wrought aluminium alloy, nickel-plated
Anyag megjegyzés	RoHS konform