

csatlakozó
EAMC-15-20-5-6
Cikkszám: 533707

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	5 mm
Felfogó átmérő 2	6 mm
Méret	15
Névleges hossz	20 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	10,000 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.23 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	1.5 Nm
Gyártmány súlya	8 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform