

Dugaszolható csatlakozó

QS-F-G1/4-12H

Cikkszám: 533884

FESTO

bedugható hüvellyel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	8 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	3
Élelmiszeripari biztonság	gyártói nyilatkozat szerint
Környezeti hőmérséklet	0 ... 150 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Max.meghúzási nyomaték	15 Nm
Gyártmány súlya	20.7 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	12 mm külső átmérőjű csőhöz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	Sárgaréz krómozott és nikkelezett
Anyag információ, menet tömítés	FPM
Anyag információ, cső tömítés	FPM