


Gömbcsap

VAPB-4-F-63-F10-CR

Cikkszám: 534321

FESTO

korrózió- és saválló.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú gömbcsap
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lágycsap
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Rp4
Karima furatkép	F10
Belső átmérő	100 mm
ÁN névleges méret	100
Névleges nyomás, technológiai szelep	63
Működtető nyomaték	95 Nm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:~:] szerint Nemesgázok Víz semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 180 °C
Kv átáramlás	1,414 m ³ /h
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: ház	1.4408
Anyag információ, tömítések	FPM PTFE
Anyag információ: gömb	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: golyó	1.4401
Anyag információ, tengely	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tengely	1.4401
Gyártmány súlya	22,300 g
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint
KBK korrózióállósági osztály	3