

tengelykapcsoló ház EAMK-A-F37-44A/C

Cikkszám: 534394

FESTO

DGE-...-RF elektromos fogasszíjhajtású tengelyhez..



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csatlakozófelület, szabályozó	F37
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	44A 44C
Anyag megjegyzés	RoHS konform