


tengelykapcsoló ház EAMK-A-F80-118A/B/C

Cikkszám: 534396

FESTO

DGE-...-RF elektromos fogasszíjhajtású tengelyhez..



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csatlakozófelület, szabályozó	F80
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	118A 118B 118C
Anyag megjegyzés	RoHS konform