

csatlakozólap

CDSV5.0-AS-1/8

Cikkszám: 534434

FESTO

CDSV egyedi szelephez, élelmiszeripari alkalmazása megengedett.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max.száma	1
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Hangnyomás szint	75 dB(A)
Védettség	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	690 g
Elektromos csatlakozás	Kábel
Felfogási mód	átmenő furattal belső menettel
Csatlakozás légzőnyílás	M5
82/84 vezérlő lefűväs csatlakozás	M5
12 vezérlő levegő csatlakozás	M5
14 vezérlő levegő csatlakozás	M5
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 4	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 5	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform