


Végálláskapcsoló szerelvény DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO

Cikkszám: 534471

FESTO

VDI/VDE 3845 szerinti csatlakozású fordító hajtóművekhez.
Valamennyi DAPS fordító hajtóműhöz alkalmas, a DRD/DRE hajtóművek közül csak a 4 ... 225 méretűekhez. Az 1, 2 és 375 ... 880 méretű DRD/DRE hajtóművekhez csak a DAPZ-SBZ-... adapterrel szerelhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Megengedett kábelátmérő	8 ... 13 mm
A következő szabványon alapul:	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukció	kerek
Beépítési helyzet	tetszőleges
Rövidzár védett	pulzáló
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Mérési elv	induktív
Kapcsolási pozíció jelző	igen
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Szigetelési feszültség	50 V
Max.kimeneti áram	200 mA
Kapcsoló kimenet	PNP
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	2
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Elektromos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs plug-in
Kábel csavarzat	M20x1,5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, tömítések	EPDM
Anyag információ: ház fedél	PC
Anyag információ: ház aljzat	PA
Anyag információ: konzol	PA