


Végálláskapcsoló szerelvény DAPZ-SB-I-25DC-R-RO

Cikkszám: 534472

FESTO

VDI/VDE 3845 szerinti csatlakozású fordító hajtóművekhez.
Valamennyi DAPS fordító hajtóműhöz alkalmas, a DRD/DRE hajtóművek közül csak a 4 ... 225 méretűekhez. Az 1, 2 és 375 ... 880 méretű DRD/DRE hajtóművekhez csak a DAPZ-SBZ-... adapterrel szerelhető.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Megengedett kábelátmérő | 8 ... 13 mm |
| A következő szabványon alapul: | EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Konstrukció | kerek |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Rövidzár védett | igen |
| Kapcsoló elem funkció | Nyitó érintkező |
| Polaritás felcserélése elleni védelem | valamennyi elektromos csatlakozáshoz |
| Mérési elv | induktív |
| Kapcsolási pozíció jelző | nem |
| Szigetelési feszültség | 25 V |
| Névleges üzemi feszültség, DC | 8 V |
| Kapcsoló kimenet | NAMUR |
| Lökőfeszültség-szilárdság | 0.5 kV |
| Szennyeződés foka | 3 |
| ATEX-kategória Gáz | II 2G |
| Gyújtószikra védelem típusa Gáz | EEx ia IIC T6 |
| Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet | -25°C ≤ Ta ≤ +70°C |
| Tanúsítványt kiállító hely | TÜV 99 ATEX 1479 X |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 70 °C |
| Csillapított kapcsoló áram | ≤ 1 mA |
| Nem csillapított kapcsoló áram | ≥ 3 mA |
| Elektromos csatlakozás | Csavaros szorító kapocs plug-in |
| Kábel csavarzat | M20x1,5 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Anyag információ, tömítések | EPDM |
| Anyag információ: ház fedél | PA |
| Anyag információ: ház aljzat | PA |
| Anyag információ: konzol | PA |