

Végálláskapcsoló feltét DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

Cikkszám: 534474

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megengedett kábelátmérő	7 mm...13 mm
Szabvány alapján	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Kialakítás	kerek
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Rövidzárlat elleni védelem	nem
Kapcsolóelem-funkció	Váltó
Póluscserre elleni védelem	nem
Mérési elv	mechanikus/elektromos
Kapcsolóállás-kijelző	igen
Üzemi feszültségi tartomány, AC	4 V...250 V
DC üzemi feszültségi tartomány	4 V...250 V
Belső teljesítményfelvétel üzemi feszültségen	1 mA...5000 A
Szigetelőfeszültség	250 V
Max. kimeneti áram	5000 mA
Legkisebb terhelési áramerősség	1 mA 4 V/DC mellett
Lökőfeszültség-állóság	2.5 kV
Szennyezettségi fok	3
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...70 °C
Elektromos csatlakozó	Csavaros sorkapocs
Kábelcsavarzat	M20x1,5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Házfedél alapanyaga	PC
Házalap alapanyaga	ABS+PC
Konzol alapanyaga	ABS+PC