


# limit switch box DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Cikkszám: 534475

FESTO

VDI/VDE 3845 szerinti csatlakozású fordító hajtóművekhez.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Megengedett kábelátmérő	7 ... 13 mm
A következő szabványon alapul:	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukció	kerek
Beépítési helyzet	tetszőleges
Rövidzár védett	pulzáló
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Mérési elv	induktív
Kapcsolási pozíció jelző	igen
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Saját áramfelvétel üzemi feszültségnél	0 ... 100 mA
Szigetelési feszültség	50 V
Max.kimeneti áram	100 mA
Kapcsoló kimenet	PNP
Lökőfeszültség-szilárdság	0.5 kV
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Elektromos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs
Kábel csavarzat	M20x1,5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing cover	PC
Material housing socket	ABS+PC
Material console	ABS+PC