


csatlakozó FBS-RJ45-8-GS

Cikkszám: 534494

FESTO

[CPX-FEC funkciómodulhoz.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	33 mm
Magasság	41 mm
Hossz	20 mm
Gyártmány súlya	15 g
Ethernet kábel specifikáció	Típus: CAT.5 Egyes erek átmérője: 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26, finomhuzalozású
Védettség közvetlen és közvetett érintés ellen	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
Megengedett kábelátmérő	4 ... 5.4 mm
Védettség	IP65 IP67 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 % nem kondenzálódó
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA erősítésű
Material screws	Acél
Material seals	NBR