


csatlakozó FBS-SUB-9-GS-1X9POL-B

Cikkszám: 534497

FESTO

[CPX-FEC funkciómodulhoz.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	20 mm
Magasság	62 mm
Hossz	61 mm
Gyártmány súlya	60 g
Feldbus interfész	1 x 9 rugós kapocs
Megengedett kábelátmérő	5 ... 10 mm
Védettség	IP65 IP67 szerelt állapotban IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	95 % nem kondenzálódó
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA erősítésű
Material of union nut	Sárgaréz
Material screws	Acél
Material seals	NBR