

csatlakozó tömb CPX-AB-2-M12-RK-IB


Cikkszám: 534505

Kifutó termék

FESTO

csak CPX-FB6-tal kapcsolatban alkalmazható.

Kifutó típus. 2027-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Protokoll | Interbus |
| Méreték: B x L x H | 48 mm x 85 mm x 24 mm |
| Gyártmány súlya | 140 g |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 70 °C |
| Relatív légnedvesség | 95 % nem kondenzálódó |
| Védettség | IP65 IP67 |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| Védettség közvetlen és közvetett érintés ellen | Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Material housing | PA erősítésű |
| Feldbus interfész | 2xM12x1, B kódolású |