

# szűrő-nyomásszabályozó szelep MS12-LFR

Cikkszám: 535022

FESTO

Telepszerezéshez, G menettel



Minta ábrázolás

## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

Jellemző	Érték
Méret	12
Sorozat	MS
Működtetés biztosító zár	Arretáló forgatógomb Forgatógomb, beépített zárral tartozékokkal, zárható
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstrukciós felépítés	Szűrő szabályzó manométerrel
Nyomás látjelző	manométerrel
Max.nyomáshiszterézis	0.4 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:4:-] szerint Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:4:-] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Material housing	Alumínium présöntvény
Material bowl	Alumínium ötvözet