

Műanyag tömlő PUN-E-6x0,8-SI

Cikkszám: 535321

FESTO

alkalmas QS pillanat-csatlakozókhoz, nagyon rugalmas, hidrolízis-álló,
mikronstabil, élelmiszer előállításához nincs engedélyezve.

Kifutó típus. 2012-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	6 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	45 mm
Belső átmérő	4.4 mm
Min.hajlítási sugár	15 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 50 °C
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.018 kg/m
Szín	ezüst
Shore keménység	D 52 +/-3
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, cső	TPE-U(PU)