

mágnestekerccs MSFW-110AC-K5-M-EX

Cikkszám: 535624

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Kapcsolási pozíció jelző | nem |
| Min. meghúzási idő | 10 ms |
| Ciklusidő | 100% |
| Tekerccs jellemző | 110 V AC: 50/60 Hz, teljesítmény 4,4 VA |
| Megengedett frekvencia ingadozás | +/- 5 % |
| Megengedett feszültség ingadozás | +/- 10 % |
| ATEX-kategória Gáz | II 2G |
| Gyújtószikra védelem típusa Gáz | Ex mb II T5 |
| ATEX-kategória Por | II 2D |
| Gyújtószikra védelem típusa Por | Ex tD A21 IP65 T95°C |
| Robbanásvédelethez tanúsítvány az EU-n kívül | EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU) |
| Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet | -20°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| Tanúsítványt kiállító hely | PTB 03 ATEX 2098 X |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 40 °C |
| Gyártmány súlya | 170 g |
| Elektromos csatlakozás | Kábel |
| Kábelhossz | 5 m |
| Vezeték névleges keresztmetszet | 0.75 mm ² |
| Felfogási mód | recés anyával |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Anyag információ, mágnestekerccs | Alumínium Epoxigyanta Réz Acél |
| Anyag információ, tekerccs | Réz |