

# Szűrő MS4-LF-1/4-CUM-Z

Cikkszám: 535655

FESTO

5 µm-es szűrő, fém csésze, kézi kondenzátum leeresztés, átáramlási irány jobbról balra.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	5 µm
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Konstrukciós felépítés	Szinterelt szűrő centrifugális leválasztóval
Max.kondenzátum mennyiség	25 ml
Csészevédő	fém csészeként beépítve
Üzemi nyomás	0 ... 14 bar
Normál névleges átáramlás	1,300 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:-] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	349 g
Felfogási mód	választható/egyéb Vezeték beépítés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, szűrő	PE
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	Alumínium présöntvény Alumínium ötvözet
Anyag információ, ablak	PA