


aktívszenes szűrő MS4-LFX-1/4-U

Cikkszám: 535782

FESTO

Fém csésze, átáramlás iránya balról jobbra.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Méret | 4 |
| Sorozat | MS |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Konstruktív felépítés | Aktív szén szűrő |
| Csészevédő | fém csészeként beépítve |
| Üzemi nyomás | 0 ... 14 bar |
| Max. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz | 360 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:4:2] szerint Nemesgázok |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:4:1] szerint |
| Közeg hőmérséklet | 5 ... 30 °C |
| Maradék olaj tartalom | 0.003 mg/m ³ |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 350 g |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/4 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material filter | Aktív szén |
| Material housing | Alumínium présöntvény |
| Material bowl | Alumínium présöntvény Alumínium ötvözet |
| Material screen | PA |