


Szelepsziget CPA10-ASI-VI

Cikkszám: 535847

FESTO

10 mm-es raszter.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Adatlap

~ConfIndependentDatasheet

Jellemző	Érték
Szelep funkció	2x3/2 nyitott/zárt monostabil 2x3/2 zárt monostabil 2x3/2 nyitott monostabil 5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/3 tápnyomás alatt 5/3 lefúvott 5/3 zárt
Normál névleges átáramlás	300 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Elektromos csatlakoztatás	AS-Interface
Szelephelyek max.száma	8
Nyomáshozók max. száma	4
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Méret	10 mm
Védettség	IP65
Raszter méret	10 mm
Működtetés fajtája	elektromos
Szelepsziget típus	12
Konstruktív felépítés	Körtolattyú
Vezérlő levegő ellátás	külső belső
Szelep felépítése	moduláris és bővíthető
Kapcsolási pozíció jelző	LED
Vezérlőnyomás	3 ... 8 bar
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	2
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C