

# Checkbox CHB-C-X


Cikkszám: 536084

Kifutó termék

[Kompakt kivitel](#)

[Kifutó típus. 2015-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Max. alkatrész átmérő	25 mm
Számlálási funkció	igen
Védettség	IP64
Csatlakozás az encoderhez	RS 485 specifikáció szerint
Max. alkatrész hossz	A szalag sebességétől és a megkívánt felbontástól függ.
Min. alkatrész átmérő	0.5 mm
Min. alkatrész hossz	1 mm
Kimenetek	Konveyor vezérlés Szalagvezérlés/üzemkész "Figyelem" státusz üzenet Helytelen alkatrész Jó alkatrész, rossz irányban Jó alkatrész, megfelelő irányban Hiba kimenet PLC_Power Az előre beállított számláló értéket elérte
Bemenetek	Külső indítás Counter Reset Külső hiba Camera - Enable Torlódás érzékelő 2 Torlódás érzékelő 1 Külső érzékelő Külső teach-in Type Select 3 Type Select 2 Type Select 1 Type Select 0 Billentyűzár
Különböző orientációk max. száma típus tárolók szerint	8
Típus memóriák max. száma	12
Mennyiség előválasztó	CheckKon szoftver
Számlálási tartomány	1 - 2 Mrd.
Biztosító, belső	8 A olvadó biztosító
A kimenetek elektromos korlátozása	700 mA
Max. összáram a PLC csatlakozón	1 A
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Áramfelvétel terheletlen kimeneteknél	750 mA
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 15 %
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Környezeti feltételek	száraz Külső idegen fény hatásának árnyékolása.

Jellemző	Érték
	lehetőleg tiszta környezeti levegő
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Felbontás, kamera	6/100 mm
Megvilágítási idő	128 ... 1,024 $\mu$ s
Diagnózis interfész	4 sarkú M12x1 RS232 interfész 115 Kbaud aljzat