

# Finomszűrő MS6-LFM-1/4-BUV-DA

Cikkszám: 536845

FESTO

1 µm-es szűrő, fém csésze, differenciálynomás-kijelzővel, teljesen automatikus kondenzátum leeresztés, áramlás iránya balról jobbra.



## Adatlap

| Jellemző                                            | Érték                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Méret                                               | 6                                                            |
| Sorozat                                             | MS                                                           |
| Beépítési helyzet                                   | függőleges +/- 5°                                            |
| Szűrő finomság                                      | 1 µm                                                         |
| Szűrő hatásfok                                      | 99.99 %                                                      |
| Kondenzátum leeresztő                               | teljesen automatikus                                         |
| Konstruktív felépítés                               | Szálás szűrő                                                 |
| Max.kondenzátum mennyiség                           | 38 cm <sup>3</sup>                                           |
| Csészevédő                                          | fém csészeként beépítve                                      |
| Differenciál nyomás jelző                           | Optikai kijelző                                              |
| Üzemi nyomás                                        | 2 ... 12 bar                                                 |
| Max. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz | 950 l/min                                                    |
| Min. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz | 140 l/min                                                    |
| Üzemi közeg                                         | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint<br>Nemesgázok |
| KBK korrózióállósági osztály                        | 2                                                            |
| Tárolási hőmérséklet                                | -10 ... 60 °C                                                |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten              | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [2:7:3] szerint               |
| Közeg hőmérséklet                                   | 5 ... 60 °C                                                  |
| Maradék olaj tartalom                               | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                        |
| Környezeti hőmérséklet                              | 5 ... 60 °C                                                  |
| Gyártmány súlya                                     | 820 g                                                        |
| Felfogási mód                                       | választható/egyéb<br>Vezeték beépítés<br>tartozékokkal       |
| Pneumatikus csatlakozás 1                           | G1/4                                                         |
| Pneumatikus csatlakozás 2                           | G1/4                                                         |
| Anyag megjegyzés                                    | Réz- és PTFE-mentes<br>RoHS konform                          |
| Anyag információ, tömítések                         | NBR                                                          |
| Anyag információ, szűrő                             | bórszilikát szál                                             |
| Anyag információ, ház                               | Alumínium présöntvény                                        |
| Anyag információ, csésze                            | Alumínium ötvözet                                            |