


Mikroszűrő MS6-LFM-1/4-ARV-DA-Z

Cikkszám: 536878

FESTO

0,01 µm-es szűrő, műanyag csésze műanyag védőkosárral, teljesen automatikus kondenzátum leeresztés, differenciálynomás-kijelzővel, áramlás iránya jobbról balra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	0.01 µm
Szűrő hatásfok	99.9999 %
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstruktív felépítés	Szálás szűrő
Max.kondenzátum mennyiség	38 cm ³
Csészevédő	Műanyag védőkosár
Differenciál nyomás jelző	Optikai kijelző
Üzemi nyomás	2 ... 12 bar
Max. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	900 l/min
Min. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	135 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:7:2] szerint
Közeg hőmérséklet	5 ... 60 °C
Maradék olaj tartalom	0.01 mg/m ³
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Gyártmány súlya	600 g
Felfogási mód	választható/egyéb Vezeték beépítés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, szűrő	bórszilikát szál
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	PC