


mágnestekerics MSFG-24-EX

Cikkszám: 536931

FESTO

Peremes anyával és rugós alátéttel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Min. meghúzási idő	10 ms
Ciklusidő	100 %
Tekerics jellemző	24 V DC: 4,5 W
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint
Robbanásvédelmi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
ATEX-kategória Gáz	II 3G
ATEX-kategória Por	II 3D
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex nA IIC T4 X Gc
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	-5 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 40 °C
Max. meghúzási nyomaték, aljzat	0.4 Nm
Gyártmány súlya	55 g
Elektromos csatlakozás	3 sarkú Dugó érintkezők az MSSD-F-hez
Felfogási mód	recés anyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material solenoid coil	Duroplast Réz Acél
Material winding	Réz