

Mágnestekercs MSFW-24-50/60-EX

Cikkszám: 536932

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Min. meghúzási idő	10 ms
Bekapcsolási időtartam	100%
cos teljesítménytényező {phi}	0.7
Tekercsparaméterek	24 V AC: 50/60 Hz, 9,0 VA húzóteljesítmény, 7,0 VA tartóteljesítmény
Megengedett frekvenciaingadozások	+/- 5%
Megengedett feszültségingadozások	+/- 10%
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU robbanásvédelmi irányelve (ATEX) szerint
Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
Robbanásvédelem	2. zóna (ATEX) 2. zóna (CN) 22. zóna (ATEX) 22. zóna (CN)
ATEX-kategória, gáz	II 3G
ATEX-kategória, por	II 3D
Robbanóképes gázok elleni védelem	Ex nA IIC T4 X Gc
Robbanóképes porok elleni védelem	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Ex környezeti hőmérséklet	-5°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...40 °C
A csatlakozó aljzat max. meghúzási nyomatéka	0.4 Nm
Terméksúly	55 g
Elektromos csatlakozó	3 pólusú Csatlakozó csomópont csatlakozóalakkal, Festo szabvány szerint, MSSD-F számára
Rögzítés módja	recés anyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Mágnestekercs alapanyaga	Duroplast Réz Acél
Tekercs alapanyaga	Réz