


# Leágazó modul MS6-FRM-3/8-I

Cikkszám: 536968

FESTO

beépített visszacsapó funkcióval, átáramlási irány balról jobbra.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Elágazó modul Visszacsapó funkcióval
Üzemi nyomás	0 ... 20 bar
Normál névleges átáramlás 1->2 fő áramlásirányban	5,500 l/min
Normál névleges átáramlás kimenet felfelé	2,900 l/min
Normál névleges átáramlás kimenet lefelé	3,200 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	400 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 4	G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény