

Fojtó-visszacsapó szelep GRLA-1/8-QS-8-RS-MF-D

Cikkszám: 537073

FESTO

recés csavarral és ellenanyával, nagy átáramlás.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Beállító elem	Recés csavar
Felfogási mód	becsavarható külső menettel
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	475 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	325 ... 500 l/min
Üzemi nyomás	0.2 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Üzemi közeg	száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
Engedély	Germanischer Lloyd
Beépítési helyzet	tetszőleges
Normál átáramlás fojtásirányban 6 -> 0 bar	720 l/min
Normál átáramlás visszacsapó irányban 6 -> 0 bar	610 ... 760 l/min
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 40 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	5 Nm
Gyártmány súlya	40 g
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, üreges csavar	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ: kioldó gyűrű	POM
Anyag információ, recés fej	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ: szabályozó csavar	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ: lengő csatlakozás	Horgany présöntvény