


Csatlakozólap-SET MS12-AGI

Cikkszám: 537138

FESTO

MS sorozat, G menettel



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi közeg	Levegő minőségi osztály 5:7:- DIN ISO 8573-1 szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	1,300 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G2
Pneumatikus csatlakozás 2	G2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium présöntvény
Material seals	NBR