

# aktívszenes szűrő MS12-LFX-G-U

Cikkszám: 537155

FESTO

Fém csésze, áramlás iránya balról jobbra.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Konstruktív felépítés	Szálas szűrő
Csészevédő	fém csészeként beépítve
Üzemi nyomás	0 ... 20 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:4:2] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:4:1] szerint
Közeg hőmérséklet	5 ... 30 °C
Maradék olaj tartalom	≤ 0.003 mg/m <sup>3</sup>
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	7,000 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartó derékszöggel választható/egyéb
Material of cover	PA
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material filter	Aktív szén Szál
Material housing	Alumínium présöntvény
Material bowl	Alumínium ötvözet
Material screen	PC