

elválasztó elem VABD-B6-14-P-C

Cikkszám: 537515

FESTO

nyomászóna létrehozásához a csatlakozó lécc 1 és 3 gyújtó csatornájában.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	1
Üzemi nyomás	0.9 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshoz szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	20 g
Material blanking plug	PA erősítésű.
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Material o-ring	NBR
Material separator	Acél