


csatlakozólap

VABS-B6-PB-Q-B

Cikkszám: 537518

FESTO

belső vezérlő segédlevegőhöz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	21 mm
KBK korrózióállósági osztály	2
Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás	2 Nm
Max. meghúzási forgatónyomaték, falra szerelés	3 Nm
Gyártmány súlya	22 g
Pneumatikus csatlakozás 1	18 mm-es patronhoz
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, csatlakozólap	PA erősítésű