

# reflex érzékelő SOEG-RT-M5-NS-K-L


Cikkszám: 537680

Kifutó termék

FESTO

[kerek.](#)

Kifutó típus. 2020-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	kerek
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Mért érték	Pozíció
Mérési elv	optoelektronikus
Mérési eljárás	Reflexiós fényérzékelő
Világítás típusa	infravörös
Munkatartomány	50 mm
Környezeti hőmérséklet	0 ... 55 °C
Kapcsoló kimenet	NPN
Kapcsoló elem funkció	Világosra kapcsoló
Max.kapcsolási frekvencia	250 Hz
Max.kimeneti áram	100 mA
Feszültség kimaradás	$\leq 2$ V
Rövidzár védett	pulzáló
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Maradó hullámosság	20 %
Üresjáratú áram	15 mA
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	Kábel 3 eres
Kábelhossz	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Méret	M5x0,5
Felfogási mód	ellenanyával
Meghúzási nyomaték	1.5 Nm
Gyártmány súlya	35 g
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material of union nut	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	0 ... 55 °C
Védettség	IP67
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás